



Beschrijving:

Brandstofjerrycan STANDARD 20 l, blauw, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- losse accessoires en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. afvoerbuizen, gevaarsidentificatielabels (306100)
- Zulassingsnummer UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM14061-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=178 mm b=breedte=365 mm h=hoogte=435 mm

Informatie:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 813550 |
| GTIN | 4007228813555 |
| Douanetarief | 39233090 |
| Verpakkingseenheid (PU) | 3 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Kleur | blauw |
| Volume in L | 20 |
| Gewicht (kg) | 1,1 |
| D x B x H (mm) | 178 x 365 x 435 |

Buitenverpakking

| | |
|-------------------|------------------------|
| Inhoud in stukken | 3 |
| D x B x H (mm) | 420 x 555 x 440 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Brutogewicht VE kg | 3,887 |
|--------------------|--------------|

Pallet

| | |
|------------------|-------------------------|
| Aantal kartonnen | 16 |
| Aantal lagen | 4 |
| D x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 1,91 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kartonnen dozen per laag | 4 |
| Gewicht (kg) | 82,192 |