

Artikelnummer: 127162

Kurzbeschreibung: Kippmulde KN 250, blau (RAL 5012)

Langbeschreibung: Kippmulde KN 250: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, niedrige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweißt. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Tragkraft: 300 kg
Inhalt = Muldeninhalt Lieferung ohne Rollen (separat bestellen) 250 l Schüttkantenhöhe: 535 mm Maße: L 1320 x B 670 x H 535 mm Gewicht: 70 kg (lackiert), 77 kg (verzinkt)

EAN/GTIN: 4052462038028

