

# ATEN CL3800NW KVM-Konsole USB HDMI DVI VGA Dual Rail Deutsch

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6959
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CL3800NW D
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4719264646430



**Die CL3800 USB HDMI DVI VGA LCD Konsole ist eine Dual Rail LCD KVM Konsole mit kurzer Tiefe und einem 18,5" Breitbild-LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad.**

Die kurze Bauweise passt in alle 19" Geräteschränke und eignet sich besonders für flache Racks. Der CL3800 spart nicht nur wertvollen Platz auf dem Rack, sondern bietet auch eine platzsparende Lösung für spezielle Umgebungen, wie z.B. Übertragungswagen (Ü-Wagen) und kompakte Kontrollräume.

Der CL3800 unterstützt drei Arten von Videoeingängen – HDMI, DVI und VGA – und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Installation, da die Benutzer die Konsole und den Computer über eine der drei Arten von Videoquellen anschließen können. Der Full-HD Breitbild-LCD Monitor des CL3800 sorgt für eine hervorragende Videoqualität und bietet einen großzügigen Anzeigebereich.

- Exklusive LED Beleuchtung – entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- Integrierte LCD KVM-Konsole mit einem 18,5" Breitbild Full HD LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Dual Rail Gehäuse mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U hohen Systemrack
- Die kurze Bauweise ermöglicht es Ihnen, mit Ihrem Rackmontagegerät auf engstem Raum zu arbeiten
- Unterstützt drei Arten von Videoeingängen – HDMI, DVI und VGA\*
- 18,5" LCD-Bildschirm mit Full HD Auflösung von 1920 x 1080; die externe Konsole unterstützt 1920 x 1200

- Audiounterstützung für den Anschluss von Lautsprechern

## Betriebliche Vielseitigkeit

- Unterstützt eine externe Konsole mit USB / HDMI / DVI / VGA Anschlüssen\*
- Zusätzlicher hot-pluggable USB Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB Peripherieanschluss)
- Konsolenauswahl über Schnelltasten
- Standard 105-Tasten Tastatur

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	19"/-10"-Geräteträger
Produkttyp	KVM Konsole
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CL3800 LCD KVM Konsole mit Standard Rack Montageset, 1x LIN5-28V1-V11G USB HDMI KVM Kabel (HDMI, USB, Audio; 1,8 m/6 ft), 1x Firmware Upgrade Kabel, 1x LIN2-418K-E12G Stromkabel, 1x Benutzeranleitung
Benötigte Einbauhöhe	1 HE
Monitorgröße bei integr. Konsole	18.5" (47 cm)
Tastatur-Layout	DE
Gewicht	9.61 kg
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	620 mm
Verpackungstiefe	660 mm
Paketgewicht	12.711 kg