

VIVOTEK AE-244 Außengehäuse, POE Eingang 30W (50~57VDC), IP68, IK10, Fenster beheizt, IR-Scheinwerfer bis 50M

Artikelnummer	21.19.1948
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	AE-244
EAN (Einzelstück)	4712123677118

VIVOTEK



VIVOTEKs Außengehäuse schützt Ihre Investition vor Regen, Staub und Vandalismus!

- Wetterfestes Gehäuse mit Wischer erfüllt IP68-Schutzklasse
- Aluminiumgussgehäuse vandalismusgeschützt nach IK10-Schutzklasse
- Fenster beheizt und mit Entlüftung
- PoE @ 30W 50-57VDC Eingangsleistung
- IR-Scheinwerfer bis 50M Reichweite

Unterstützte Kameras

- Alle VIVOTEK Box-Kameras

Unterstützte Zubehörteile

- Deckenhalterung: AM-11F
- Standfuß: AM-811
- Masthalterung: AM-314, AM-315
- Montage-Box: AA-351, AA-352

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Outdoor Kameragehäuse

Lieferumfang	Schraubensatz, Schraubenschlüssel, IR-Strahler, Kurzanleitung
Schutzklasse	IP68 / IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~ +50°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Gewicht	2531.14 g
Verpackungshöhe	320 mm
Verpackungsbreite	530 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	4.92 kg