

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar schwarz

Artikelnummer	26.21.0183
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0183
EAN (Einzelstück)	7630049601864



ROLINE 19 Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE 600x600 BxT zweiteilig schwenkbar schwarz

Die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine flexible Netzwerkverkabelung konzipiert. Durch das integrierte Scharnier im rückseitigen Rahmen lässt sich das Gehäuse bei Bedarf zur Seite klappen. Jeder Schrank verfügt im Dach über einen verschiebbaren Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Rückwand und Boden sind mit ausgestanzten Kabeleinlässen und Kunststoffabdeckungen versehen. Der rückseitige Rahmen ist oben und unten mit Bürstenleisten ausgestattet. Zur Installation eines Lüftermoduls ist das Dachchassis bereits mit einem passenden Ausschnitt versehen. Im Inneren befinden sich galvanisierte 19"-Profilschienen, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Der rückseitige Rahmen hat zusätzlich eine 19"-Lochung. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech und ist in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) elektrostatisch pulverbeschichtet. Modular abschließbare und abnehmbare Seitenwände sowie eine abschließbare und abnehmbare Fronttür verbessern die Zugänglichkeit. Der Türanschlag kann gewechselt werden.

Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Schritten: Der Rahmen des Gehäuses wird in der gewünschten Öffnungsrichtung an die Wand montiert und anschließend mit dem Gehäuse verbunden. Optional können die Wandgehäuse der ROLINE Pro Serie mit Nivellierfüßen oder Rollen auch freistehend genutzt werden.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-10"-Technik
Produkttyp	19"-Wandgehäuse
Farbe	schwarz
Lieferumfang	19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, Erdungskabel-Set, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), 2x Schlüssel
Höheneinheiten	16 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	320 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	450 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Materialgruppe	Stahl
Wandmontage möglich	ja
Justierfüsse	nein
Maximale Tragkraft	50 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Fronttür	Glastür
Rackschienen	ja
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	nein
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 9005 Tiefschwarz
Höhe	818 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm

Gewicht

44.2 kg