

## ZARGES

### Plattformleiter

#### ZAP NEO S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 740 x 400 x 400 mm, 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium, Handlauf platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 219791



## ZARGES Plattformleiter ZAP NEO S

### mit klappbarem Handlauf

Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 740 x 400 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,74 m
- aufgestellt Höhe x Breite 1930 mm x 620 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung 3-fach vernietet
- Handlauf platzsparend zusammenklappbar
- Sichere Anwendung durch Handlauf
- Handlauf beidseitig
- rutschsichere Leiterschuhe
- Gewicht 9,3 kg



## Technische Details

|                     |                     |                               |  |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| Steigtechnik        | Plattformleiter     | Breite                        | 620 mm                                 |
| Material            | Aluminium           | Sprossen-/Holmverbindung      | 3-fach vernietet                       |
| Nutzung             | einseitig           | Klappfunktion                 | Handlauf platzsparend zusammenklappbar |
| Höhe Podest         | 740 mm              | Unterbau                      | rutschsichere Leiterschuhe             |
| Breite Podest       | 400 mm              | fahrbar                       | nein                                   |
| Tiefe Podest        | 400 mm              | Sicherheitsausstattung Leiter | Handlauf                               |
| Arbeitshöhe         | 2,74 m              | Spreizsicherung               | nein                                   |
| Stufen Anzahl       | 3                   | Sicherheitsbügel              | nein                                   |
| Stufen-/Sprossentyp | Riffelblechstufe(n) | Handlauf                      | beidseitig                             |
| Tiefe Stufen        | 80 mm               | Gewicht                       | 9,3 kg                                 |
| Höhe                | 1930 mm             |                               |  |