

Edelstahl-Schiebebügelwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 720 x 475 mm, Plattform aus Edelstahl, Plattform geschlossen, Gestell in silber, 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 272294

Edelstahl-Schiebebügelwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 720 x 475 mm
- Ladehöhe 450 mm
- Höhe x Länge x Breite 905 x 800 x 550 mm
- Konstruktion aus Edelstahl
- Plattform aus Edelstahl
- Plattform geschlossen
- Gestell in silber
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Sicherungsrand	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Bereifung	TPE

Traglast	200 kg	Radlager	Schwenklager
Ladehöhe	450 mm	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	720 mm	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenbreite	475 mm	Radanordnung	rechteckig
Plattform	geschlossen	Höhe	905 mm
Material Plattform	Edelstahl	Länge	800 mm
Aufbauten	keine	Breite	550 mm
nestbar	nein	Farbe	silber
Material	Edelstahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel	1 Stück	Anlieferung	fertig montiert
Etagen Anzahl	2 Stück	Garantie	5 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	24 kg

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presse, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel