

Konischer Behälter

Höhe x Ø 400 x 650 / 500 mm, Inhalt 80 l, Aus Polyethylen, in weiß

Artikelnummer: 503776



Konische Behälter

mit verstärktem Rand

Konischer Behälter


- Höhe x Ø 400 x 650 / 500 mm
- Höhe x Ø innen 380 x 600 / 490 mm
- Inhalt 80 l
- Aus Polyethylen
- in weiß
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Ausgestattet mit eingespritztem Alurohr-Rahmen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Technische Details



Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	ja
Euronorm	nein	faltbar	nein
Inhalt	80 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	400 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Innenhöhe	380 mm	Behälter Ausstattung	eingespritzter Alurohr-

		Rahmen
Durchmesser	650 mm	Deckel nein
Durchmesser Innen	600 mm	Lebensmittelgeeignet ja
Bodendurchmesser	500 mm	Gefahrstoffeignung nein
Bodendurchmesser innen	490 mm	Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +60 °C
Form	konisch	Tragevorrichtung Tragegriffe
Material	Polyethylen	Farbe weiß
stapelbar	nein	Gewicht 3,67 kg

Zubehör

503779		Rollwagen, Für 80 l konische Behälter, Gestell aus Stahl galvanisch verzinkt
--------	---	--

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung