

Toyota Palettenhubwagen BT Lifter

Traglast 2300 kg, Gabellänge 1150 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm, Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm

Artikelnummer: 524000



TOYOTA
MATERIAL HANDLING

5 YEARS WARRANTY

Toyota BT Lifter Handhubwagen BT Lifter

Traglast 2300 kg

Palettenhubwagen

- Traglast 2300 kg
- mit Standard-Hydraulik
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 520 mm
- Gabelspitzen mit Kletterrollen
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm
- Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in orange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- regulierbare Senkautomatik
- Länge 1515 mm





- Gewicht 65 kg
- 5 Jahre Garantie







Technische Details

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| Hebegerät | Hubwagen | Breite Lenkräder | 60 mm |
| Hubwagentyp | Palettenhubwagen | Länge | 1515 mm |
| Traglast | 2300 kg | Lenkeinschlag | 180 ° |
| Länge Gabel | 1150 mm | Gabel Ausstattung | Kletterrollen |
| Tragbreite | 520 mm | Hubfunktion | Standard-Hydraulik |
| Bedienung Hub | manuell/hydraulisch | Schnellhub | nein |
| Bedienung Fahrwerk | manuell | Absenkfunktion | regulierbare Senkautomatik |
| Hubhöhe (min.) | 85 mm | Deichsel | Funktionen Heben-Fahren-Senken |
| Hubhöhe (max.) | 200 mm | Material | Stahl |
| Material Lenk-/Gabelrollen | PU/PU | Oberfläche Gabeln | pulverbeschichtet |
| Material Lenkrollen | Polyurethan | Farbe Gabeln | orange |
| Material Gabelrollen | Polyurethan | Farbe Deichsel | schwarz |
| Gabelrollen | einfach | Garantie | 5 Jahre |
| Durchmesser Gabelrollen | 85 mm | Ausführung | Standard |
| Breite Gabelrolle | 100 mm | Gewicht | 65 kg |
| Durchmesser Lenkräder | 175 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 524005 |  | Bremse für Palettenhubwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 524006 | • | Kühlhausausführung für Palettenhubwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit |
| 149500 |  | Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen |
| 217180 |  | Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 221284 |  | Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |

| | | |
|--------|---|--|
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 227875 |  | Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot |
| 407817 |  | Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 626475 |  | Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen |