

récepteur grand volume

hauteur x longueur x largeur 1000 x 800 x 1200 mm, capacité 550 l, en polypropylène en vert, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 100957

Bac grande capacité

Châssis avec 4 roulettes pivotantes

récepteur grand volume

- hauteur x longueur x largeur 1000 x 800 x 1200 mm
- capacité 550 l
- force 300 kg
- Ø de roue 120 mm
- Norme européenne
- en polypropylène en vert
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- 4 roulettes pivotantes
- bandage caoutchouc plein
- Avec passage de perçage pour robinet
- Transportable avec engins de levage
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C

Détails techniques

type de récepteur	récepteur grand volume	gerbable	oui
norme européenne	oui	pliable	non
capacité	550 l	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	1000 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes

longueur	800 mm	Diamètre de roue	120 mm
largeur	1200 mm	pneumatique	caoutchouc plein
matériau	polypropylène	Expiration	Avec passage de perçage pour robinet
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
recyclable	oui	convient pour aliments	oui
structure de cloison	fermé	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
finition paroi	nervures de renfort	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	plein	couleur	vert
fonction récipient	Transportable avec engins de levage	Poids	31 kg
charge	300 kg		

Accessoires

142581		Robinet, pour récipient grand volume, raccordement 3/4"
506892		couvercle de gerbage, en polypropylène, pour récipient grand volume avec capacité 550 l, largeur x profondeur 1200 x 800 mm, en gris

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium