

## ultraMEDIC divan d'examen ultraCHECK

revêtement en similicuir en noir,  
hauteur x longueur x largeur 680 x  
1900 x 700 mm, à deux parties



ultraMEDIC



Numéro d'article: 103153

## ultraMEDIC Divan d'examen ultraCHECK

### en deux parties

divan d'examen



- surface de couchage en mousse de polyéther
- revêtement en similicuir en noir
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures blanc
- hauteur x longueur x largeur 680 x 1900 x 700 mm
- charge max. 200 kg
- avec partie supérieure, 16 positions de réglage
- à deux parties
- 2 années de garantie
- Produit livré prémonté

## Détails techniques

équipement de sécurité	premiers secours	rabattable	non
équipement de premiers secours	couchette	équipement couchette	partie supérieure, 16 positions de réglage
type de couchette	divan d'examen	exécution premiers secours	à deux parties
hauteur	680 mm	matériau de châssis	acier
largeur	700 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
longueur	1900 mm	couleur du châssis	blanc
force	200 kg	garantie	2 années
matériau de surface de couchage	mousse de polyéther	livraison	prémonté

couleur de la surface de couchag	noir	Poids 42 kg
matériau de revêtement	similicuir	

## Accessoires

210250		porte-rouleau de papier pour divan d'examen et de repos
523534		rouleau de papier pour divan d'examen et de repos, longueur x largeur 50 m x 500 mm