## fetra

## roule-bacs

### **GREY EDITION**

force 250 kg, plateau longueur x largeur 605 x 405 mm, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE







Numéro d'article: 215361

# fetra Chariot à bac GREY EDITION

## Force 250 kg

#### roule-bacs

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 405 mm
- hauteur x longueur x largeur 209 x 605 x 405 mm
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques			
appareil de manutention	châssis roulant	Ø de roue	125 mm
type de rouleur	roule-bacs	disposition des roues	rectangulaire
charge	250 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	oui	hauteur	209 mm
longueur de plateau	605 mm	longueur	605 mm
largeur de plateau	405 mm	largeur	405 mm
plateforme	ouvert	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	gris anthracite // RAL7016
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
barre directrice	non	livraison	démonté
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	garantie	10 années
pneumatique	TPE	Poids	7 kg
roulement	roulement à billes		