

fetra

plateau roulant

GREY EDITION

force 1050 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 1010 mm, hauteur de charge 280 mm, comme train de remorques, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, 4 roulettes pivotantes, roulettes pivotantes avec freins



Numéro d'article: 215370

fetra Cadre roulant pour palettes comme train de remorques GREY EDITION

Force 1050 kg

plateau roulant

- force 1050 kg
- plateau longueur x largeur 1210 x 1010 mm
- hauteur de charge 280 mm
- comme train de remorques
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- 4 roulettes pivotantes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage polyamide
- moyeu avec roulement à billes de précision
- disposition des roues rectangulaire

- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| type de rouleur | plateau roulant | Ø de roue | 200 mm |
| conducteur d'électricité | oui | disposition des roues | rectangulaire |
| charge | 1050 kg | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| fonction appareil de manutention | comme train de remorques | hauteur | 327 mm |
| hauteur de charge | 280 mm | longueur | 1255 mm |
| longueur de plateau | 1210 mm | largeur | 1055 mm |
| largeur de plateau | 1010 mm | matériau | acier |
| plateforme | ouvert | surface | finition peinture époxy |
| équipement plateau | 4 coins de gerbage comme aide de rehausse | couleur | gris anthracite // RAL7016 |
| barre directrice | en accessoires (non compris) | norme | EN 1757-3 (frein) |
| pneumatique | polyamide | garantie | 10 années |
| roulement | roulement à billes de précision | Poids | 34 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 215366 |  | Poignée pour cadre roulant pour palettes, verrouillable, en tube d'acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7016 gris anthracite, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 215367 |  | Cadre de rehausse pour cadre roulant pour palettes, force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1210 x 810 mm, hauteur 370 mm |