

## META

### rayonnage - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 756 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 4 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 532416



Das Lagersystem



## META Rayonnage sans boulons

### Rayonnage suivant avec butée

rayonnage - rayonnage suivant

- Convient pour de l'ordre dans l'atelier et les archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 756 x 336 mm
- charge maximale par élément 550 kg
- charge max. par tablette 80 kg

- largeur x profondeur compartiment 750 x 300 mm
- 4 niveaux avec tablette
- niveaux avec rebord antichute et pliage de sécurité
- Réglable au pas de 25 mm
- angle d'installation droit
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques

|                             |                    |                                  |   |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble              | rayonnage          | tablette réglable au pas         | 25 mm   |
| type de rayonnage           | rayonnage          | équipement des tablettes / nivea | rebord antichute // pliage de sécurité                                    |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable | utilisation                      | unilatéral  |
| champ de rayonnage          | rayonnage suivant  | type tablette/niveau             | tablette  |
| convient pour (secteurs)    | atelier, archives  | surface de tablette              | galvanisé   |
| matériau                    | acier              | surface de montant               | galvanisé   |
| hauteur                     | 1850 mm            | alignement angle d'installation  | droit   |
| largeur                     | 756 mm             | stabilité / renfort / entretoise | croisillons   |
| profondeur                  | 336 mm             | volume de livraison              | rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par tablette    | 80 kg              | exécution couleur                | galvanisé   |
| charge maxi par élément     | 550 kg             | livraison                        | démonté   |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce            | certification                    | GS // label de qualité RAL  |
| largeur de compartiment     | 750 mm             | garantie                         | 5 années  |
| profondeur de compartiment  | 300 mm             | Poids                            | 13,7436 kg  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150072 | • | kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
|--------|---|---|

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 532419 |  | rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1006 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 4 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 593489 |  | tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, équipé de canal longitudinal et pli de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 609137 |  | chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique  |
| 532431 |  | rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336 mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein   |