

Bedrunka + Hirth établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 935 x 1250 x 750 mm, plateau de table en multiplex, huilé, force 500 kg, piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 armoire, châssis avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roulettes pivotantes



bedrunka+hirth



Numéro d'article: 974096

Bedrunka + Hirth Chariot d'atelier

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 935 x 1250 x 750 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 500 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 4 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 4 tiroirs
- à droite 1 armoire
- hauteur des tiroirs 4x150 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- structure en acier
- châssis avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- avec barre de poussée
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins

- Ø de roue 125 mm
- certification GS et TÜV

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| type de meuble | table | glissière tiroir | à roulement à billes |
| type de table | établi | blocage d'extension | oui |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | matériau de plaque | multiplex |
| hauteur | 935 mm | surface de plaque | huilé |
| largeur | 1250 mm | couleur de la plaque | hêtre |
| profondeur | 750 mm | matériau de châssis | acier |
| épaisseur de panneau | 25 mm | surface de châssis | laqué |
| charge | 500 kg | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| hauteur réglable | non | surface de face avant | laqué |
| conducteur d'électricité | non | couleur de la face avant | bleu // RAL 5012 |
| équipement établi | 4 tiroirs, 1 armoire | nombre de portes | 1 pièce |
| soubassements à gauche | 4 tiroirs | roulant | oui |
| soubassements à droite | 1 armoire | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| nombre de tiroirs | 4 pièce | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| nombre x hauteur tiroirs | 4x150 mm | Diamètre de roue | 125 mm |
| hauteur frontale 150 mm | 4 pièce | certification | GS // TÜV |
| capacité de charge de tiroir | 100 kg | Poids | 146 kg |
| extension tiroir | 100 % | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 119026 |  | chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE |
| 195704 |  | étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 524705 |  | support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent |