

# Stoßdämpfer DYEF-M16-Y1F

Teilenummer: 548377

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M16
Hub	4,8 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0,8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Dämpfungslänge	4,8 mm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,25 J
Produktgewicht	104 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl