



Product data sheet

Art nr.: 1384/7016 Eurobakkenwagen "GREY EDITION"

Transportmiddelen



Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie. 5 Etages met houten plaat, 13 mm hoog, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	1240
laadvlak breedte (mm)	610
Etagehoogten (mm)	311, 611, 911, 1211, 1511
Draagvermogen etage (kg)	80
Totale lengte (mm)	1372
Totale breedte (mm)	685
Totale hoogte (mm)	1686
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	109
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976313849