

**Artikelnummer:** 134647

**Kurzbeschreibung:** SAFE Tank STI 300, isoliert, 2100 x 1140 mm, für aktive/passive Lagerung entzündbarer Stoffe

**Langbeschreibung:** SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer Tank STI 300, isoliert, 2100 x 1140 mm: SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer dienen zur sicheren und vorschriftsmässigen Aussenlagerung von wassergefährdenden und entzündlichen Flüssigkeiten. Sie sind optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- bzw. feuchtigkeitsempfindlicher Produkte. Die isolierte Aussenhaut des soliden Gefahrstoff-Lagercontainers verhindert effektiv Schwitzwasserbildung und gleicht

Temperaturschwankungen aus. Wärmedämmende Sandwich-Elemente schützen das leicht reagierende Lagergut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Der SAFE Gefahrstoff-Lagercontainer erfüllt alle gesetzlichen Vorschriften und Normen. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 Robuste und verzinkt/beschichtete (RAL 9002) Wand- und Dachelemente aus Stahlblech Isolierung aus PU-Hartschaum Im Leerzustand jederzeit umsetzbar Standardmässig mit Sicherheitsschloss/Panikknopfzylinder mit Drehknopf ausgestattet Feuerverzinkte Auffangwanne mit feuerverzinkten Gitterrosten Max. Traglast 1000 kg/qm bei verteilter Last Aussenhöhe: 2520 mm Innenhöhe: 2200 mm Abmessung aussen: B 2100 x T 1140 mm Abmessung innen: B 1960 x T 910 mm Leergewicht: 448 kg Auffangvolumen: 275 l Ausführung: für nicht brennbare wassergefährdende Stoffe Ausführung: für aktive/passive Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS Kategorie 1-3: Aufbewahren dicht verschlossener Behälter Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung zugelassen Mit ex-geschützter techn. Zwangsbelüftung für den gesetzlich vorgeschriebenen fünffachen Luftwechsel je Stunde Lüfter verdrahtet bis zum aufliegenden Schaltkasten Lieferung: Aufstellfertig montiert

