

## Termékinformációk

# 02 06 225

### Erő kombifogó

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
- Vágóélekkel (kb. 63 HRC keménység) a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Könnyebb munka az optimális áttétel következtében
- Könnyű vágás, erőteljes megfogás, hajlítás és húzás
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

#### Általános

Cikkszám	02 06 225
EAN	4003773010036
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	425 g
Méret	225 x 58 x 29 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

#### Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 14,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	25,0 mm <sup>2</sup>
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



