

Información sobre productos

34 22 130 ESD

Alicate de precisión de montaje para electrónica ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- El surtido para las mayores exigencias en cuanto a rendimiento y resultados
- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Mangos con derivación eléctrica disipativa
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Preciso acabado en la superficie de unión, para favorecer un movimiento bajo en fricción en el área de apertura
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- Superficie de las bocas lisa; cantos sin rebabas
- Pulido no reflectante
- Peso reducido
- Mangos ergonómicos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor ESD; negro/gris.
- Boca semi-redonda
- Acero al cromo para rodamientos de bolas, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	34 22 130 ESD
EAN	4003773061656
Alicate	bruñido
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	65 g
Dimensiones	135 x 60 x 18 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Longitud de boca (B)	22,7 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Ancho de las puntas (E)	1,6 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,2 mm
ESD	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.