

Produktinformation

97 52 50 SB

KNIPEX PreciForce®

Crimpzange

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 50 SB
EAN	4003773052647
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	520 g
Abmessungen	220 x 115 x 30 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Anwendung	Koaxial-BNC-Steckverbinder für RG 58; 174; 188; 316
Anzahl der Nester	6
Crimpmaß SW mm	0,72 / 1,07 / 1,72 / 3,25 / 4,52 / 5,4 mm
Hülsen (Durchmesser)	Ø 0,95 / 0,3 / 2,1 / 3,9 / 5,4 / 6,4 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten