

Artikelnummer:
28523

EAN-Nummer:
4000870285237



Name

LED Vintage Rustika 6W E27 230V Gold Dimmbar 1700K

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,0 s
Leistungsfaktor	0,9
Lichtstromwinkel	360 °
Entspricht Glühlampe	42 W
Nennlichtstrom	480 lm
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Energieverbrauch	6 kWh_1000h
Bestückung	6 W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	80 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Socket/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_1700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Farbtemperatur Bereich	1.700 K
Lebensdauer	15.000 h
Gewicht netto	22 g
Spannung	230 V
Stromstärke	30 mA
Energieverbrauch	6 kWh_1000h
Bestückung	6 W
Gewicht brutto	67 g
Farbe	Gold
Bauform	Speziallampen

Kaufmännische Daten II


Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	8 x 17 x 7,9 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Abmessungen

Höhe	145 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	145 x x mm
Durchmesser	64 mm



Paulmann
28523

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.