

fetra diable pour appareils

force 400 kg, pelle largeur x profondeur 550 x 190 mm, protection de la charge avec courroie de serrage, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec jeux de 3 étoiles, avec bandage caoutchouc plein, 2 roues porteuses

Numéro d'article: 119174



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diable pour appareils

Force 400 kg avec étoile pour escalier

diable pour appareils

- force 400 kg
- pelle largeur x profondeur 550 x 190 mm
- hauteur x largeur 1300 x 700 mm
- équipé de avec kit étoiles, roues porteuses et sangle de serrage
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec jeux de 3 étoiles
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 2 roues porteuses
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention diable de manutention

Roue porteuse 2 roues porteuses

type de diable de manutention	diable pour appareils	kit étoiles	3 étoiles
charge	400 kg	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	équipement diable	kit étoiles // roues porteuses // sangle de serrage
matériau de finition	soudé	protection de la charge	courroie de serrage
largeur de pelle	550 mm	hauteur	1300 mm
profondeur de pelle	190 mm	largeur	700 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	oui	couleur	bleu brillant // RAL5007
pneumatique	caoutchouc plein	garantie	10 années
roulement	roulement à rouleaux	Poids	48 kg

Cela s'adapte aussi ...

149740



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein

510925



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm