

## Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x  
breedte 620 x 1320 x 970 mm,  
inhoud 550 l, van GVK  
(glasvezelversterkt kunststof) in  
blauw, stavlak



Artikelnummer: 203919

## Cemo Grote GVK-container

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 620 x 1320 x 970 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1100 x 750 mm
- inhoud 550 l
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in blauw
- wanden gesloten, glad en naadloos
- stavlak
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

### Technische details

baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	550 l	vouwbaar	nee
hoogte	620 mm	nestbaar	ja
lengte	1320 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1180 mm	onderbouw	stavlak

breedte	970 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	830 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1108 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1100 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	758 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	750 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	blauw
wandconstructie	gesloten	gewicht	19 kg

## Gerelateerde Producten

100596		Onderwagen, Voor 550 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1108 x 758 mm, hoogte met bak 825 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
100603		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit met 550 l inhoud, hoogte 140 mm
704193		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 550 l inhoud, in grijs