

SCHULTE bandenstelling



aanbouwveld voor banden met een \varnothing van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 400 mm, voor banden met een \varnothing van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 210655



SCHULTE bandenstelling

Aanbouwstelling

bandenstelling

- aanbouwveld voor banden met een \varnothing van 550 - 750 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 400 mm
- veldlast 450 kg / vaklast 150 kg
- vakbreedte 1000 mm
- 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting


Technische details



| | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | vakbreedte | 1000 mm |
| stellingtype | bandenstelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingsysteem | kliksysteem | stelling uitrusting | legborden |
| stellingveld | aanbouwveld | legbord-/niveautype | traversen |
| materiaal | staal | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| hoogte | 2000 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| breedte | 1006 mm | oppervlak traversen | verzinkt |
| diepte | 400 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| voor banden Ø | 550-750 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| vaklast | 150 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod |
| veldlast | 450 kg | levering | gedemonteerd |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | gewicht | 15,59 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 210657 |  | bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 210660 |  | bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1506 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 210673 |  | traversepaar voor bandenstelling, breedte 1000 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 224257 |  | bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje |
| 224258 |  | bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 139145 |  | bandenkar, draagvermogen 200 kg, Voor banden Ø 540 - 820 mm, handmatig, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|--|
| 221388 |  | noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9 |
| 222037 |  | bandentrolley, draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 630 mm, laadhoogte 110 mm, capaciteit 8 x banden/4 x complete wielen, platform met opbergbak, onderstel in blauw, 4 zwenkwielen, 1 zwenkwiel met rem |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 224257 |  | bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje |