

SCHULTE bandenstelling



aanbouwveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 210655



SCHULTE bandenstelling

Aanbouwstelling

bandenstelling

- aanbouwveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 400 mm
- veldlast 450 kg / vaklast 150 kg
- vakkbreedte 1000 mm
- 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting


Technische details




meubeltype	stelling	vakbreedte	1000 mm
stellingtype	bandenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	traversen
materiaal	staal	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
hoogte	2000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1006 mm	oppervlak traversen	verzinkt
diepte	400 mm	opstelhoek uitrichting	recht
voor banden Ø	550-750 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	150 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
veldlast	450 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	15,59 kg

Gerelateerde Producten

210657		bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1306 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
210660		bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1506 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
210673		traversepaar voor bandenstelling, breedte 1000 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje

Dit past ook bij ...

139145		bandenkar, draagvermogen 200 kg, Voor banden Ø 540 - 820 mm, handmatig, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
--------	---	---

221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
222037		bandentrolley, draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 630 mm, laadhoogte 110 mm, capaciteit 8 x banden/4 x complete wielen, platform met opbergbak, onderstel in blauw, 4 zwenkwielen, 1 zwenkwiel met rem
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje