

## flessentakel

### PULLMASTER II

trekbelasting 500 kg, hefhoogte 3 m,  
aantal kettingbundels 1

Artikelnummer: 222579



## Takeel PULLMASTER II

flessentakel PULLMASTER II

- trekbelasting 500 kg
- hefhoogte 3 m
- aantal kettingbundels 1
- behuizing van staal
- haak van staal
- ketting met corrosiebeschermende zinklaag
- draaibare draag- en lasthaak
- bouwhoogte 285 mm
- breedte x diepte 116 x 120 mm
- hefkracht 26,2 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- ketting conform DIN EN 818-7-T

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	bouwhoogte	285 mm
hijswerktuigtype	flessentakel	breedte	116 mm
trekbelasting	500 kg	diepte	120 mm
hefhoogte	3 m	lengte bedieningsketting	2,5 m
bediening heffing	handmatig	haaktype	draaibare draag- en

		lasthaak
hefkracht	26,2 daN	materiaal haak staal
aantal bundels	1 stuks	opening haak 28 mm
materiaal behuizing	staal	norm DIN EN 818-7-T (ketting)
oppervlak ketting	verzinkt	gewicht 7,5 kg