

RAU

werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1500 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1250 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen, uitrusting: 8 laden, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 230774



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen
- uitrusting: 8 laden
- links 4 laden
- rechts 4 laden
- laden hoogte 4x120 mm/4x150 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige



hoogte = fronthoogte - 15 mm

- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie
uitvoering frame	4-voetonderstel met 2 voetparen	afsluitbaar	ja
hoogte	840-1040 mm	greep	doorlopende greeplijst
breedte	1500 mm	beletteringsveld	ja
diepte	700 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
dikte plaat	40 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
diepte plaat	700 mm	kleur plaat	beuken
draagvermogen	1250 kg	materiaal onderstel	staal
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	8 laden	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen links	4 laden	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
onderbouwelementen rechts	4 laden	materiaal verwerking	gelast
laden aantal x hoogte	4x120 mm/4x150 mm	sluitsysteem	stiftcilinderslot
nuttige breedte lade	490 mm	verrijdbaar	nee
nuttige diepte lade	560 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	garantie	5 jaar
draagvermogen lade	100 kg	gewicht	146 kg

Gerelateerde Producten

230963		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken
230968		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 3500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak

230976		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder
230983		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn
230991		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp
230996		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1500 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 legbord, 2 rails voor zichtbakken, 2 kantelbare metalen planken, 1 flatscreenhouder
231000		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1500 x 1500 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart