


RAU indelingset

met rasterprofiel, 2 lengteverdelers + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 60 - 90 mm, hoogte x breedte x diepte 47 x 680 x 560 mm

Artikelnummer: 231165



RAU.



indelingset

- met rasterprofiel
- 2 lengteverdelers + 9 scheidingsplaten
- passend voor laden breedte x diepte 680 x 560 mm, fronthoogte 60 - 90 mm
- hoogte x breedte x diepte 47 x 680 x 560 mm

Technische details

meubeltype	kast	voor ladebreedte	680 mm
type kast	accessoire	voor ladediepte	560 mm
accessoires voor		profiel	rasterprofiel
hoogte	47 mm	scheidingswanden aantal	2 stuks
breedte	680 mm	vakkenwanden aantal	9 stuks
diepte	560 mm	gewicht	2 kg
voor fronthoogte	60-90 mm		

Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
530330		kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen