


tapis antifatique

Beilen

marchandise au mètre, ESD-
exécution électroconductrice,
conforme à CEI61340-4-1 (catégorie
DIF), résistance mesurée Rg 106 -
10 ? O, Rp 106 - 10 ? O, hauteur x
largeur 14 x 1220 mm, en vinyle
microcellulaire avec pelliculage PVC
(technologie de pelliculage Uni-
Fusion™) avec profilé en tôle larmée
en noir



Numéro d'article: 235599




tapis antifatique

- convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts / pour sollicitations élevées
- marchandise au mètre
- ESD- exécution électroconductrice, conforme à CEI61340-4-1 (catégorie DIF), résistance mesurée Rg 106 - 10 ? O, Rp 106 - 10 ? O
- hauteur x largeur 14 x 1220 mm
- en vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC (technologie de pelliculage Uni-Fusion™) avec profilé en tôle larmée en noir
- câble de terre, bordures biseautées pour marcher sans trébucher et support anti-dérapant RedStop™
- conformément à la classe de protection incendie EN 13501-1 CfI-S1
- certification NFSI®





Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	largeur	1220 mm
revêtement de sol	tapis antifatigue	équipement revêtement de sol	câble de terre, bordures biseautées, support anti-dérapant
confection	marchandise au mètre	conducteur d'électricité	oui
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	résistance de fuite	résistance mesurée Rg 106 - 10 \varnothing O, Rp 106 - 10 \varnothing O
convient pour (application)	sollicitations élevées	difficilement inflammable	oui
lieu d'utilisation	intérieur	à manutentionner	oui
matériau de surface de roulement	vinyle microcellulaire avec pelliculage PVC	norme	EN 13501-1 Cfl-S1 // Classe de protection incendie
surface de revêtement de sol	profilé en tôle larmée	certification	certification NFSI®
couleur	noir	Poids	7,8 kg
hauteur	14 mm		

Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	--	--

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute