

opzetkast voor locker

1 vakken, vak breedte 300 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 300 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL6011 resedagroen



Artikelnummer: 266929



opzetkast voor locker

- 1 vakken
- vak breedte 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 300 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RAL6011 resedagroen

Technische details

type kast	opzetkast	doorgangsmaat deur (li.)	433 mm
voor kasttype	locker	afsluitbaar	ja
vakken	1 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	500 mm	materiaal romp	staal

breedte	300 mm	oppervlak romp	gemoffeld
binnenhoogte	471 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diepte	500 mm	materiaal front	staal
breedte vak	300 mm	oppervlak front	gemoffeld
type deur	vleugeldeur	kleur voorkant	resedagroen // RAL6011
deuraanslag	rechts	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
openingshoek deur	110 °	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gewicht	5,98153 kg

Gerelateerde Producten

272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS