

trottoirpaal

vorm rond met halve kogelkop,
hoogte x diameter 1160 x 76 mm,
van staal verzinkt met slag- en
krasbestendige poedercoating in
RAL7021 zwartgrijs, uitneembaar en
afsluitbaar, afsluitbaar met
driekantslot, om in te steken

Artikelnummer: 303385



Trottoirpaal

trottoirpaal



- vorm rond met halve kogelkop
- hoogte x diameter 1160 x 76 mm
- hoogte boven de grond 900 mm
- van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
- uitneembaar en afsluitbaar
- afsluitbaar met driekantslot
- om in te steken

Technische details






afbakening en verkeer	afzetsysteem	automatische functie	nee
	afzetpaal	bevestigingstype	om in te steken
	trottoirpaal	sluitsysteem	driekantslot
	rond	materiaal	staal

hoogte	1160 mm	oppervlak	verzinkt // poedercoating
hoogte via gang	900 mm	kleur	zwartgrijs // RAL7021
diameter	76 mm	paal uitvoering	uitneembaar en afsluitbaar
model kop	halve kogelkop	uitvoering	type 2
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	12,96 kg

Gerelateerde Producten

646745		afzetketting voor trottoirpaal, kettinglelementen 5 x 36 mm, van staal verzinkt met coating in RAL7021 zwartgrijs
647486		kettingschroefsluiting voor trottoirpaal, kettinglelementen 7 x 52 mm, van staal verzinkt met coating in RAL7021 zwartgrijs
647497		kettingogen voor trottoirpaal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
210305		combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 910 x 395 x 395 mm, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in antraciet, met overkapping
376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt
525473		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in blauw, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in blauw