

Hymer escabeau industriel 6026

accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 0,91 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 1,7 m, en aluminium

Numéro d'article: 331937



HYMER



Hymer Escabeau industriel 6026

Exécution D, A, CH, F

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès à un côté
- 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 0,91 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,41 m
- hauteur de portée 2,91 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,7 m
- connexion marches/lisse rivetage 8 points
- application sûre grâce à concept de lisse en D pour une stabilité élevée
- avec bac et crochet porte-seau pratique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse





- en aluminium
- posé hauteur x largeur 1560 x 475 mm
- poids 5,8 kg
- 10 années de garantie





Détails techniques







technique de montée	escabeau	largeur	475 mm
type d'échelle	escabeau industriel	rabattable	oui
Variante nationale	exécution D, A, CH, F	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	rivetage 8 points
utilisation	à un côté	équipement de sécurité échelle	concept de lisse en D pour une stabilité élevée
Longueur de lisse	1,7 m	étrier de sécurité	non
hauteur	0,91 m	protection contre l'écartement	non
largeur d'estrade	250 mm	exécution échelle	à deux parties
profondeur d'estrade	250 mm	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
hauteur de travail	2,41 m	bac	oui
Hauteur d'accès	2,91 m	Pour escalier	non
nombre de marches	4	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	garantie	10 années
profondeur des marches	80 mm	Poids	5,8 kg
hauteur	1560 mm		

Accessoires

147605		pièce de rechange, pour escabeau industriel
147610		pièce de rechange, pour escabeau industriel

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc

221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m ² , en non-tissé/PE