

C+P magazijnstelling ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor dossiers en werkdocumenten, met 5 ordnerhoogtes

Artikelnummer: 405504

ERGO



C+P Magazijnstelling ERGO

magazijnstelling



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- draagvermogen legbord 70 kg
- gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor dossiers en werkdocumenten, met 5 ordnerhoogtes
- 5 niveau(s) met Stalen bodem in stappen van 15 mm verstelbaar
- constructie van staal gelakt
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details


meubeltype	stelling	draagvermogen legbord	70 kg
stellingtype	magazijnstelling	achterwand constructie	gesloten

materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	1950 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
breedte	930 mm	gebruik	eenzijdig
diepte	500 mm	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	5 stuks	oppervlak romp	gelakt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	15 mm	gewicht	53,2 kg

Gerelateerde Producten

405507		legbord voor stellingkast, breedte x diepte 930 x 500 mm, voor een vaklast van 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
502978		opzetkast voor universele kast, hoogte x breedte x diepte 500 x 930 x 500 mm, dubbele vleugel deur met Greepsloot, deuropeningshoek 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak, front van staal met moffellak

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden