

## Rechthoekige bak

hoogte x breedte x diepte 715 x 505 x 505 mm, inhoud 125 l, van polyethyleen in naturel wit, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 450878



## Rechthoekige bak

### Kan aan vele kanten worden gebruikt

Rechthoekige bak


- hoogte x breedte x diepte 715 x 505 x 505 mm
- inhoud 125 l
- van polyethyleen in naturel wit
- wanden gesloten
- legbord gesloten

## Technische details


baktype	Rechthoekige bak	vloerconstructie	gesloten
euronorm	nee	stapelbaar	ja
inhoud	125 l	vouwbaar	nee
hoogte	715 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	505 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
diepte	505 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee

materiaal	polyethyleen	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
recyclebaar	ja	kleur	natuurlijk wit
wandconstructie	gesloten	gewicht	6,5 kg

## Gerelateerde Producten

451189		stolpdeksel, van polyethyleen, voor Rechthoekige bak met 125 l inhoud, breedte x diepte 505 x 505 mm, in natuurlijk wit
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium