

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 450 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



Numéro d'article: 526621

## BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 450 kg
- avec bandage élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roues pour fortes charges	hauteur	245 mm
modèle	roulette pivotante	Longueur de moyeu	60 mm

charge	450 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	élastique	largeur de roue	50 mm
Diamètre de roue	200 mm	portée	60 mm
matériau de jante	aluminium	longueur de plaque	138 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	110 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	5,5 kg
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées		

## Accessoires

503851



volant, force 450 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à billes, diamètre 200 mm, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x longueur x largeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés