

## werkbok

draagvermogen 200 kg, hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm, oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm, plaatsbesparend inklapbaar

VE 2 stuks

Artikelnummer: 530774



## Werkbokken

### Draagvermogen 200 kg



werkbok

- draagvermogen 200 kg
- hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 70 x 970 x 115 mm
- voeten afzonderlijk in hoogte verstelbaar
- oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm
- plaatsbesparend inklapbaar

## Technische details

uitrusting werkplaats	werkbok	klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar
materiaal	staal	in-/uitklaphoogte	70 mm
draagvermogen	200 kg	in-/uitklapbreedte	970 mm
hoogte	600-1000 mm	in-/uitklapdiepte	115 mm
breedte	970 mm	werkbok functie	voeten afzonderlijk in hoogte verstelbaar
oplegvlakken eigenschap	antislip en materiaalvriendelijk	kleur	ultramarijnblauw // RAL5002
breedte bergvlak	970 mm	gewicht	18 kg
diepte oplegvlak	115 mm		

## Dit past ook bij ...

142680		nietjes, beenlengte 6 mm, van metaal
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE