


hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1010 x 335 mm, vaklast 220 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 860199



hofs Traversenstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1010 x 335 mm
- veldlast 1700 kg
- vaklast 220 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem














- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	3000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	stabiliteitsliggers
breedte	1010 mm	staander uitrusting	voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde
diepte	335 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
vaklast	220 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	1700 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	7 stuks	certificering	RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	300 mm	gewicht	41,78 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

Gerelateerde Producten

		
150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
586202		legbord voor traversestelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 220 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
589335		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589732		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand
589798		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
599656		stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1000 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
861056		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 200 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
870603		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
862489		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs