

C+P

armoire d'atelier

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 4 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 945881

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Armoire modulable ERGO

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x170 mm
- force par tiroir 25 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension



- équipement : 4x170
- à cloison de séparation médiane
- à gauche 3 tablettes et 2 tiroirs
- à droite 3 tablettes et 2 tiroirs
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble | armoire | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type d'armoire | armoire d'atelier | soubassement | socle |
| type de porte | double porte battante | matériau | tôle d'acier |
| hauteur | 1950 mm | matériau de finition | soudé |
| largeur | 1200 mm | tablette réglable au pas | 15 mm |
| profondeur | 500 mm | surface de tablette | galvanisé |
| équipement armoire | tablettes, tiroirs | verrouillable | oui |
| équipement armoire gauche | 3 tablettes et 2 tiroirs | fonction de fermeture | Mécanisme de fermeture 3 points |
| équipement armoire droite | 3 tablettes et 2 tiroirs | casier pour objets de valeur | non |
| nombre de tablettes/niveaux | 6 pièce | cloison de séparation médiane | oui |
| type tablette/niveau | tablette en acier | glissière tiroir | sur glissière |
| charge tablette | 70 kg | extension tiroir | 80 % |
| nombre de tiroirs | 4 pièce | blocage d'extension | oui |
| nombre x hauteur tiroirs | 4x170 mm | angle d'ouverture de porte | 110 ° |
| capacité de charge de tiroir | 25 kg | poignée | poignée encastrée |
| Hauteur frontale 170 mm | 4 pièce | roulant | non |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | garantie | 5 années |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | Équipement détaillé | 4x170 |
| surface de corps | thermolaqué | stabilité / renfort / entretoise | portes avec profilé en caisson intérieur |
| surface de face avant | thermolaqué | Poids | 112,41 kg |

Accessoires

230287




serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal




403817



kit de bacs de rangement, composé de 48 bacs, hauteur 54 mm, hauteur 54 mm, en plastique, coloris rouge/blanc

| | | |
|--------|---|--|
| 530105 |  | tôles de séparation, convient pour hauteur frontale 70 mm, hauteur 68 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 736247 | . | tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 594 x 449 mm, pour armoire largeur x profondeur 1200 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146393 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 664077 |  | chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE |