

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 440-2105
Artikel/Modell SARO Haubenspülmaschine
doppelwandig
Modell TRIER (digital)
GTIN 4017337 063475



- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Doppelwandige Haube
- Türhöhe 400 mm
- Wasserdichte IP 44 Waschpumpe
- Spülmittelpumpe, Klarspülerpumpe
- Druckminderer
- Spüldauer: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Boiler und Tank Thermostat: digital
- inklusive Abwasserpumpe und Schmutzfilter
- Max. Geschirrhöhe: ca. 400 mm; Max. Glas Höhe: ca. 395 mm
- Abmessungen Korb 500 x 500 mm
- Geöffnet hat die Haubenspülmaschine eine Höhe von 1830 mm
- Boiler: 85°C Temperatur, 7,4 Ltr Inhalt, 7,5 kW Heizelement
- Tank: 58°C Temperatur, 58 Ltr. Inhalt, 6 kW Heizelement
- Abm.: B 750 x T 880 x H 1390 mm
- Gewicht: 111 kg
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 8,6 kW

Ursprung Griechenland
Zolltarifnummer 84221900
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827