

FLEX

Câble patch plat, cat. 8.1, U/FTP, extra fin

- connexions : RJ45 mâle vers RJ45 mâle
- compatible avec 40GBASE-T, 25BASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T et inférieur
- fréquence de transfert : jusqu'à 2.000 MHz
- selon FLUKE DSX-8000 cat. 8 CHANNEL TEST 2.000 MHz
- bande passante : jusqu'à 40 Gbit/s
- affectation selon : EIA/TIA 568B
- spécification : cat. 8.1
- version rétrocompatibles : cat. 6A et inférieur
- classe de blindage : U/FTP (PIMF)
- blindage : feuille ALU contrecollée PIMF (100 % étanche)
- matériau des conducteurs : cuivre
- fiche moulée, blindée
- protection anti-courbure : oui
- protection des ergots d'encliquetage : oui
- type de câble : câble rond
- gaine : TPE (sans halogène)
- diamètre du câble (env.) : 4,3 mm
- couleur : noir

Exemples d'utilisation :

- idéal pour une utilisation dans les bureaux, les centres de données, les réseaux domestiques et autres environnements nécessitant des connexions rapides et fiables
- la forme fine et flexible du câble facilite l'installation dans les espaces restreints sans nuire aux performances



Câble patch, cat. 8.1, U/FTP, extra fin

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble patch, extra fin	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	0,25 m		FL31-47005	22229850
		U/FTP	noir	noir	0,50 m		FL31-47015	22229851
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	1,00 m		FL31-47025	22229852
		U/FTP	noir	noir	1,50 m		FL31-47155	22229853
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	2,00 m		FL31-47035	22229854
		U/FTP	noir	noir	3,00 m		FL31-47045	22229855
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	5,00 m		FL31-47055	22229856
		U/FTP	noir	noir	7,50 m		FL31-47065	22229857
	cat. 8.1	U/FTP	noir	noir	10,00 m		FL31-47075	22229858