

Kettenzug ROPEMASTER

Zuglast 800 kg, aus Aluminium,
Seilzug Länge 20 m



Artikelnummer: 149392

Seilzug-Gerät ROPEMASTER

Zuglast 800 kg

Kettenzug

- Zuglast 800 kg
- Bedienung Hub manuell
- Anzahl Kettenstränge 1
- aus Aluminium
- Bauhöhe 240 mm
- Länge x Breite 430 x 60 mm
- Hubaufwand an Hub-Handkette 34 daN
- Seilvorschub 52 mm
- Seilzug Länge 20 m

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Material	Aluminium
Hebezeugtyp	Kettenzug	Seilvorschub/Doppelhub	52 mm
Zuglast	800 kg	Hubkraft	34 daN
Bedienung Hub	manuell	Hebellänge	800 mm
Strangzahl	1 Stück	Seil-Ø	8,3 mm
Bauhöhe	240 mm	Länge Seil	20 m
Breite	60 mm	Gewicht	16 kg
Länge	430 mm		

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
148964		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, reflektierend
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
667541		Rundschlinge, Traglast einfach direkt 4000 kg, Nutzlänge 5 m, aus Polyester in grau
670182		Hebeband, Traglast einfach direkt 4000 kg, Nutzlänge 5 m, aus Polyester in grau
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar