

Hymer Mehrzweckleiter SC 60

2 x 14 rutschsicher profilierte
Sprossen, Holmlänge 4,08 - 7,16 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 157750



HYMER



**10 YEARS
WARRANTY**

Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

Mehrzweckleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 14 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 7,48 m / 4,67 m
- Holmlänge 4,08 - 7,16 m
- Breite 355 - 1160 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 18,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweitellig
Länge Holm	4,08-7,16 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	7,48 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,67 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 14	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1160 mm	Gewicht	18,4 kg

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg