

Hailo Klapptritt K100 Topline

Podest Höhe 740 mm, 3
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus
Aluminium

Artikelnummer: 532051



Hailo Komfort-Klapp-Tritt K100 Topline

Klapptritt



- Podest Höhe 740 mm
- 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- mit Ablageschale
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
- Soft-Grip-Füße am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 7,3 kg
- gemäß EN 14183
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	Sicherheitsbügel	ja
Material	Aluminium	Tritt Ausstattung	Ablageschale
Höhe Podest	740 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel
Nutzung	einseitig	Spreizsicherung	nein
Stufen Anzahl	3	Ablageschale	ja
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	belastbar bis	150 kg
Breite Stufen	300 mm	Unterbau	Soft-Grip-Füße
Tiefe Stufen	225 mm	Garantie	3 Jahre
klappbar	ja	Norm	EN 14183
fahrbar	nein	Gewicht	7,3 kg
Treppengängig	nein		

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
223771		Ordner, Format DIN A4, Rückenbreite 75 mm, mit Rückenetikett, aus Pappe/Polypropylen in schwarz, mit Griffloch
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß