

Silkam® – Virgin Silk

Weich, geschmeidig, anerkannt

Nicht resorbierbares, geflochtenes oder gezwirntes Nahtmaterial aus Seide



Sutures

Silkam® – Virgin Silk

Weich, geschmeidig, anerkannt

Eigenschaften

- Angenehme Handhabung
- Exzellenter Knotenhalt
- Weich und geschmeidig

Indikationen

Silkam® ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders in der:

- Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie
- Herzchirurgie
- Neurochirurgie

Virgin Silk ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, gezwirntes Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders in der:

- Ophthalmologie



Silkam® – Virgin Silk

Weich, geschmeidig, anerkannt

Silkam®

Eigenschaften

Material	Seide
	nicht resorbierbar
Beschichtung	Wachs und Silikon
Fadenaufbau	geflochten
Farbe	schwarz, weiß
Stärke	USP 6 – USP 8/0
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung



Virgin Silk

Eigenschaften

Material	Seide
	nicht resorbierbar
Beschichtung	keine
Fadenaufbau	gezwirnt
Farbe	blau
Stärke	USP 8/0 – USP 10/0
Sterilisation	Ethylenoxid



Silkam®

Kurzfäden

Seide
 nicht resorbierbar
 Wachs und Silikon
 geflochten

Kurzfäden	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	USP metric
				1,5	2	3	3,5	4	5	6	
	3x45	schwarz	36	C0266248	C0266256	C0266264	C0266272	C0266299	C0266302	C2066310	
	5x45	schwarz	36		C0266450*	C0266469	C0266477	C0266493	C0266507		

Kurzfäden	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
	10x45	schwarz	36	C0266639	C0266647	C0266655	C0266663	C0266671	C0266698		
	75	schwarz	12		G0265144*	G0265152*	G0265160*	G0265179*			
	2x75	schwarz	36				C0264067	C0264075*	C0264091	C0264105	
	5x75	schwarz	36		C0264440		C0264466	C0264474	C0264490		
	10x75	schwarz	36			C0264652	C0264660	C0264679			

Ligatur-Handspule	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	USP metric
				1,5	2	3	3,5	4	5	6	
	150	schwarz	36	C0262048	C0262056	C0262064	C0262072	C0262099	C0262102	C0262110	






Ligatur-Handspule	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	0	1	2	3	4	5	6	USP metric
				3,5	4	5	6	6	7	8	
	150	schwarz	36					C0262129	C0262137		
	150	schwarz	24							B0262145	

Nadel-Faden-Kombinationen

Seide
nicht resorbierbar
Wachs und Silikon
geflochten

Ligatur-Handspule	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	USP
				1,5	2	3	3,5	4	5	6	metric
	250	schwarz	12	G0260410	G0260428	G0260436	G0260444	G0260452	G0260460	G0260479	

Ligatur-Handspule	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	0	1	2	3	4	5	6	USP
				3,5	4	5	6	6	7	8	metric
	250	schwarz	12						G0260487		

3/8 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 9 mm 	45	schwarz	36	C0762024							
3/8 KREIS 12 mm 	45	schwarz	36	C0762067	C0762075	C0762083	C0762091				
	75	schwarz	36		C0765074	C0765082	C0765597*				
3/8 KREIS 12 mm 	45	schwarz	36	C0768464	C0768472	C0768480*					
3/8 KREIS 16 mm 	45	schwarz	36	C0762113	C0762121	C0762130	C0762148				
	75	schwarz	36		C0764124	C0764132	C0764140	C0764159			
3/8 KREIS 16 mm 	45	schwarz	36				C0767840				

Nadel-Faden-Kombinationen



Seide
 nicht resorbierbar
 Wachs und Silikon
 geflochten

3/8 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
3/8 KREIS 19 mm ▼ DS 19 	45	schwarz	36	C0762199	C0762202	C0762210	C0762229				
	75	schwarz	36	C0765198	C0765201	C0765210	C0765228				
3/8 KREIS 24 mm ▼ DS 24 	45	schwarz	36			C0765104	C0765112				
	75	schwarz	36		C0762342	C0762350	C0762369	C0762377			
3/8 KREIS 30 mm ▼ DS 30 	75	schwarz	36			C0762466	C0762474	C0762482	C0762490	C0762504	
	75	schwarz	36				C0772429	C0772437	C0764183		
3/8 KREIS 39 mm ▼ DS 39 	75	schwarz	36				C0762598	C0762601	C0762610	C0762628	
	75	schwarz	36					C0762814	C0762776	C0762784	

3/8 Kreis Schneidend Mikrospitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	USP metric
				0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3	
3/8 KREIS 6 mm ▼ DSMP 6 	45	blau	36	C0736023							
	45	schwarz	36	C0766020							

Nadel-Faden-Kombinationen



Seide
nicht resorbierbar
Wachs und Silikon
geflochten

3/8 Kreis Schneidend Mikrospitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	USP
				0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3	metric
3/8 KREIS 7 mm ▽ DSMP 7 	45	schwarz	36		C0766038	C0766046					
3/8 KREIS 7 mm ▽ 2 x DSMP 7 	45	schwarz	36		C0768073	C0768065					
3/8 KREIS 11 mm ▽ DSMP 11 	45	schwarz	36				C0766070	C0766089			
3/8 KREIS 11 mm ▽ 2 x DSMP 11 	45	schwarz	36			C0768278					
3/8 KREIS 13 mm ▽ DSMP 13 	45	schwarz	36			C0766186	C0766194	C0766208			
3/8 KREIS 16 mm ▽ DSMP 16 	45	schwarz	36				C0766224*				
3/8 KREIS 19 mm ▽ DSMP 19 	45	schwarz	36						C0766690		
	45	schwarz	12					G0766682			
3/8 KREIS 24 mm ▽ DSMP 24 	45	schwarz	36							C0766275	

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Nadel-Faden-Kombinationen



Seide
 nicht resorbierbar
 Wachs und Silikon
 geflochten

1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 15 mm ▼ HS 15 	45	schwarz	36	C0762032	C0762040	C0762059					
1/2 KREIS 18 mm ▼ HS 18 	45	schwarz	12		G0762563						
1/2 KREIS 21 mm ▼ HS 21 	45	schwarz	36	C0762245	C0762253	C0762261					
	75	schwarz	36		C0764825	C0764248	C0764175				
1/2 KREIS 23 mm ▼ HS 23 	45	schwarz	36			C0762300	C0762326				
	45	schwarz	12			G0762300					
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26 	75	schwarz	36		C0762407	C0762415	C0762423	C0762431			
1/2 KREIS 30 mm ▼ HS 30 	75	schwarz	36				C0764779	C0764620	C0764647	C0764698	

1/2 Kreis Schneidend Mikrospitze	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	USP metric
				0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3	
1/2 KREIS 9 mm ▼ HSMP 9 	45	schwarz	36					C0766135			

Nadel-Faden-Kombinationen



Seide
nicht resorbierbar
Wachs und Silikon
geflochten

Gerade Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
GERADE 51 mm ▼ GS 51 	75	schwarz	36				C0762741	C0762750		C0762768	
GERADE 60 mm ▼ GS 60 	75	schwarz	36					C0762660	C0762679		
GERADE 75 mm ▼ GS 75 	75	schwarz	36					C0762709	C0762717		









3/8 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 10 mm ● DR 10 	45	schwarz	36	C0761010	C0761028*						
3/8 KREIS 12 mm ● DR 12 	45	schwarz	36	C0761060	C0761079						
	75	schwarz	36	C0765295*	C0765309	C0765317	C0765325				
3/8 KREIS 12 mm ● 2 x DR 12 	45	schwarz	36				C0769240				
	75	schwarz	36				C0769193				
3/8 KREIS 15 mm ● DR 15 	45	schwarz	36			C0761133					
	75	schwarz	36			C0765767		C0761150*			
3/8 KREIS 18 mm ● DR 18 	75	schwarz	36				C0761214				

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Nadel-Faden-Kombinationen





Seide
nicht resorbierbar
Wachs und Silikon
geflochten



1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
1/2 KREIS 10 mm 	45	schwarz	36	C0760030	C0760048*						
1/2 KREIS 13 mm 	45	schwarz	36	C0760072	C0760080	C0760099*					
1/2 KREIS 17 mm 	75	schwarz	36	C0760129	C0760137	C0760145	C0760153				
	75	schwarz	12			G0760145					
1/2 KREIS 22 mm 	75	schwarz	36		C0760293	C0760307	C0760315				
	75	schwarz	12			G0760307					
1/2 KREIS 26 mm 	75	schwarz	36		C0760404	C0760412	C0760420	C0760439	C0760447		
1/2 KREIS 26 mm 	75	schwarz	36						C0760927*		
1/2 KREIS 30 mm 	75	schwarz	36			C0760463	C0760471	C0760480	C0760498		
1/2 KREIS 37 mm 	75	schwarz	36			C0760501	C0760510	C0760528	C0760536	C0760544	



Nadel-Faden-Kombinationen



Seide
 nicht resorbierbar
 Wachs und Silikon
 geflochten

1/2 Kreis Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP metric
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	
1/2 KREIS 37 mm 	75	schwarz	36					C0760960	C0760978	C0760986	
1/2 KREIS 48 mm 	75	schwarz	36						C0760625		

Gerade Rundkörper	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
GERADE 19 mm 	45	schwarz	36			C0761290					
	75	schwarz	36			C0765511					
GERADE 51 mm 	75	schwarz	36					C0765554			

1/2 Kreis Rundkörper Trokarspitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP metric
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
1/2 KREIS 17 mm 	4x45	schwarz	36				C0766127				
	75	schwarz	36			C0763136*	C0763144	C0763152			
1/2 KREIS 26 mm 	75	schwarz	36					C0763420			

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Nadel-Faden-Kombinationen

Rundkörper-Nadel mit stumpfer Spitze





Seide

nicht resorbierbar

Wachs und Silikon

geflochten







3/8 Kreis Rundkörper, stumpfe Spitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	
3/8 KREIS 16 mm 	45	schwarz	36				C0766372				
	2x45	schwarz	36				C0766390				
	2x75	schwarz	36				C0766394*				

1/4 Kreis Mikro-Lanzette	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	USP
				0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	3	
1/4 KREIS 8 mm  2 x VLM 8 Länge 8,0 mm Kurve 90° Microns 330/430	45	schwarz	12			G0768723	G0768731				

Virgin Silk

Nadel-Faden-Kombinationen

Seide
nicht resorbierbar
unbeschichtet
gezwirnt

3/8 Kreis Mikrolanzette	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	USP	
				0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	2	metric	
3/8 KREIS 5 mm  DLm 5	15	blau	12		G1119010*							
Länge				4,9 mm								
Kurve				140°								
Microns	150											
3/8 KREIS 5 mm  2 x DLm 5	30	blau	12		G1118935							
Länge				4,9 mm								
Kurve				140°								
Microns	150											
3/8 KREIS 6 mm  DLm 6	30	blau	12	G1118986	G1118902							
Länge				6,1 mm								
Kurve				140°								
Microns	150											
3/8 KREIS 6 mm  DLm 6s	30	blau	12	G1119036*	G1118901							
Länge				6,6 mm								
Kurve				137°								
Microns	200											
3/8 KREIS 6 mm  2 x DLm 6	30	blau	12	G1118900	G1118919							
Länge				6,1 mm								
Kurve				140°								
Microns	150											
3/8 KREIS 6 mm  2 x DLm 6s	30	blau	12	G1119044*	G1118927							
Länge				6,6 mm								
Kurve				137°								
Microns	200											

* Sonderanfertigung, verlängerte Lieferzeit

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser
Prospekt darf ausschließlich zur Information
über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.