

LUMOTAST 75 IP40, Signalleuchten, Bund rechteckig, Blende flach, Lötanschluss



Haupt- / Anwendungsgebiete

- > Messen-Steuern-Regeln
- > Maschinen- und Anlagenbau
- > Signalbau



Beschreibung

Technische Daten

> Allgemein

beleuchtbar	ja
Farbe des Bundes	schwarz
Form des Bundes	rechteckig
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	55 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	80 °C
Leuchtmittelfassung	T4,5
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	7,7 g
Regellieferzeit	3 Wochen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
MOQ Auftrag	10

> Einbaumaße

Einbauöffnung	16,2 mm
Einbautiefe	33,5 mm
Einbauhöhe	7.5 mm

Direkte Links

- > [RAFI eCatalog](#)

Außenmaß Breite 18 mm

> **Mechanische Kennwerte**


Befestigung Gewinding

Anschluss rückseitig Lötanschluss

Lötbarkeit Ja

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen



Einbauöffnung-Zeichnungen

