

Benennung/Description

**Summerelement**

**Buzzer element**

Artikel-Nummer

Material number

**849 000 XX**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


**Bestell-Nr. / order no.**

**849 000 77**      115 V AC      ca. 54 g

**849 000 68**      230 V AC      ca. 54 g



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	min. 5.000 h	Life duration	min. 5.000 h
Spannungsbereich	115 V ± 10% 230 V ± 10%	Voltage range	115 V ± 10% 230 V ± 10%
Stromaufnahme	max. 35 mA	Current consumption	max. 35 mA
Tonart	Dauer-/Pulston	Tone type	Continuous/pulse tone
Tonfrequenz	ca. 2500 Hz	Tone frequency	ca. 2500 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP54 in montiertem Zustand	Protection rating	IP54 when mounted
Temperatur	-20°C ... +50 °C	Temperature	-20°C ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Überspannungskategorie II U <sub>i</sub> = 250V; U <sub>imp</sub> = 2.500V	Environmental conditions	Overvoltage category II U <sub>i</sub> = 250V, U <sub>imp</sub> = 2.500V
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3
Werkstoff Gehäuse	PC (Deckel)	Material housing	PC (Cap)
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	Keine Schallaustrittsöffnung, Impuls- oder Dauerton über Schalter einstellbar	Characteristics	No sound outlet, impulse or continuous tone adjustable via switch
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>nom</sub> und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U <sub>nom</sub> and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

