

DuoLamp™

STEHLEUCHE

Datenblatt



Verdoppeln Sie ihr Licht und entfernen Sie Lichtschatten mit der Duo-Stehleuchte. Der bewegliche Arm lenkt das Licht genau auf den Bereich, wo Sie es brauchen und macht diese Leuchte zu einer großartigen Ergänzung für jeden Salon, welcher Wimpern-, Augenbrauen- oder Tätowierungsdienste anbietet. Mit ihrem schlanken und glatten Design ist die DuoStehleuchte unauffällig und strahlt dank ihrer 56 hellen und hochwertigen LEDs ein ausgezeichnetes Licht für eine genaue Farbübereinstimmung aus.



LIGHT QUALITY



ERGONOMICS



DESIGN

daylightcompany.com



daylight

when light matters

LED 6 000 K Tageslicht


2 090 Lux bei 30 cm

4 Helligkeitsstufen

DuoLampTM

STEHLEUCHE

EN1530



HAUPTMERKMALE

- Doppelter Lampenschirm vergrößert den beleuchteten Arbeitsbereich
- Der bewegliche Arm lenkt das Licht genau auf den Bereich, wo Sie es brauchen
- Helle Tageslicht-LEDS sorgen für eine genaue Farbübereinstimmung
- Tastdimmer mit 4 Helligkeitsstufen
- Beleuchtungsstärke: 2 090 Lux bei 30 cm

TECHNISCHE ANGABEN

Produktinformationen

Gewicht	3,5 kg
Farbe	Weiß
Kabellänge	1,8 m

Lichtleistung

Leuchtmittel	LED
Lumen	700
Lux bei 30 cm	2 090
Farbtemperatur	6 000 K
Farbwiedergabeindex	80+
Energieverbrauch	13,5W

Verpackungsinformationen

Höhe	43 cm
Breite	27 cm
Tiefe	21 cm
Gewicht verpackt	13 kg
Menge pro Umkarton	3