

## DLH US 8 H16 L205 BR GALCU (204 147)





Abbildung unverbindlich



Typ	DLH US 8 H16 L205 BR GALCU
Art.-Nr.	204 147
Werkstoff Dachleitungshalter	Cu
Strebenlänge (l1)	205 mm
Bauhöhe Leitungshalter	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	braun •
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Strebenausführung	mit vorgeformten Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Gewicht	51 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364042513
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.