

Thurmetall Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt und gewachst, Traglast 75 kg, Gestellausführung 4 Füße, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 501427



Thurmetall Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
- Plattenstärke 40 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt und gewachst
- Traglast 75 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| | | | |
|-------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Werkbank Ausstattung | keine |
| Tischtyp | Werkbank | Material Platte | Multiplex |
| Gestellausführung | 4 Füße | Oberfläche Platte | geölt und gewachst |
| Höhe | 840 mm | Gestellform | 4-Fußgestell |
| Breite | 2000 mm | Material Gestell | Stahl |
| Tiefe | 700 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Stärke Platte | 40 mm | fahrbar | nein |

| | | | |
|--------------------|-------|----------|---------|
| Traglast | 75 kg | Garantie | 5 Jahre |
| höhenverstellbar | nein | Gewicht | 70 kg |
| elektrisch leitend | nein | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 146126 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung DE, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter |
| 146128 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung CH, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter |
| 146130 |  | Aufbauelement für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, Länder-Ausführung FR, in taubenblau, Lochplatte, 5 Steckdosen, 6 Blindabdeckungen und Aus-Schalter |
| 146132 |  | Lochplatte für Werkbank, Höhe x Breite 700 x 2000 mm, in taubenblau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 218989 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |